

**CRIMPSET PZ 10 SQR T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплекты для обжима

**Основные данные для заказа**

Версия	Набор инструмента для обжима наконечников, Инструмент для обжима: PZ 10 SQR, инструмент для снятия изоляции: STRIPAX, Диапазон обжимаемых проводников, мин.: 0.14, Цветовой код: прочее
Заказ №	<a href="#">1542310000</a>
Тип	CRIMPSET PZ 10 SQR T
GTIN (EAN)	4050118347210
Кол.	1 Шт.
Упаковка	Пластмассовый ящик

Дата создания 6 июня 2024 г. 11:37:45 CEST

Статус каталога 01.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**CRIMPSET PZ 10 SQR T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Глубина	261 мм	Глубина (дюймов)	10,276 inch
Высота	57 мм	Высота (в дюймах)	2,244 inch
Ширина	338 мм	Ширина (в дюймах)	13,307 inch
Масса нетто	1 810 g		

**Технические данные**

Описание артикула	Набор, содержащий обжимной инструмент (четырёхгранник до 10 мм <sup>2</sup> ), инструмент для зачистки проводов и кабельные наконечники с другой цветовой кодировкой
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Наборы**

Диапазон обжимаемых проводников, макс.	10 mm <sup>2</sup>	Диапазон обжимаемых проводников, мин.	0,14 mm <sup>2</sup>
Инструмент для обжима	PZ 10 SQR	Количество АЕН	2 900 pcs.
Упаковка	Пластмассовый ящик	Цветовой код	прочее
инструмент для снятия изоляции	STRIPAX		

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

**Экологическое соответствие изделия**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

**Загрузки**

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	------------------------------------------

**CRIMPSET PZ 10 SQR T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Номинальное поперечное сечение провода 10,0 мм<sup>2</sup>**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Тип	H10,0/22T BR	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9021150000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 15 мм, 12 мм, коричневый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190086886		
Кол.	100 Шт.		

**Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Тип	H1,5/14D SW	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019120000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, черный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190153793		
Кол.	500 Шт.		

## CRIMPSET PZ 10 SQR T

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Crimping tools

**Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее**

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

## Основные данные для заказа

Тип	PZ 10 SQR	Версия
Заказ №	<a href="#">1445080000</a>	Инструмент для обжима наконечников, 0,14mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> ,
GTIN (EAN)	4050118250152	Четырехгранный обжим
Кол.	1 Шт.	

## Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете



- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

## Основные данные для заказа

Тип	H2,5/15T GR	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9021070000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, серый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190128944		
Кол.	500 Шт.		

**CRIMPSET PZ 10 SQR T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Тип	H4,0/20T OR	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9021110000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 12 мм, оранжевый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190035754		
Кол.	500 Шт.		

**Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Тип	H1,0/14D R	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019080000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 мм, 8 мм, красный	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190090623		
Кол.	500 Шт.		

**CRIMPSET PZ 10 SQR T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Чемодан**

- Корпус чемодана из небуьющейся пластмассы из полипропилена
- Хранение, позволяющее транспортировку и обеспечивающее наглядное расположение материала при минимальной занимаемой площади
- С 2-мя прочными задвижками
- Чемоданы и коробки можно ставить на ребро и штабелировать без опасения, что произойдет соскальзывание
- Возможность секционирования при помощи вставок

**Основные данные для заказа**

Тип	KOFFER PSC4-01	Версия
Заказ №	<a href="#">9028860000</a>	Инструменты, Коробка
GTIN (EAN)	4032248304608	
Кол.	1 Шт.	

**Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Тип	H0,5/14D W	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9019010000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, белый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190120931		
Кол.	500 Шт.		

**CRIMPSET PZ 10 SQR T****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Упаковано россыпью в полиэтиленовом пакете**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Тип	H0,75/14T HBL	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9021040000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 10 mm, 8 mm, Светло-синий	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190083168		
Кол.	500 Шт.		

**Инструменты**

- Инструменты зачистки с автоматической саморегулировкой
- Для гибких и одножильных проводов
- Идеально подходит для проектирования заводов, железных дорог подвижного состава, ветровой энергетики, робототехники, взрывобезопасности, а также для морского транспорта, офшорной добычи и кораблестроения
- Регулировка длины зачистки с помощью концевого ограничителя
- Автоматическое открытие зажима после зачистки
- Отсутствие разделения отдельных проводов
- Легко приспособляемая для различной толщины изоляции
- Кабели с двойной изоляцией в двух операциях процесса без специальной регулировки
- Удобный саморегулирующийся режущий элемент
- Долгий срок службы
- Оптимизированная эргономичная конструкция


**Основные данные для заказа**

Тип	STRIPAX	Версия
Заказ №	<a href="#">9005000000</a>	Инструменты, Инструмент для снятия изоляции и резки
GTIN (EAN)	4008190072506	
Кол.	1 Шт.	

**CRIMPSET PZ 10 SQR T**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Аксессуары****Номинальное поперечное сечение провода 6,0 мм<sup>2</sup>**

- поставляется отдельно в полиэтиленовых пакетах
- Цветовой код Weidmüller
- цветовой код согласно DIN
- другой цветовой код

**Основные данные для заказа**

Тип	H6.0/20T GN	Версия	Упаковка
Заказ №	<a href="#">9021130000</a>	Кабельный наконечник, Стандартный, 14 мм, 12 мм, зеленый	Россыпью
GTIN (EAN)	4008190111731		
Кол.	100 Шт.		