

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|---|
| Исполнение | Маркировка проводов и кабелей, 9.5 - 19.1 mm, желтый |
| Номер для заказа | 1562720000 |
| Тип | HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M |
| GTIN (EAN) | 4050118367478 |
| Кол. | 1 Шт. |
| совместимый принтер | 2599430000 2599440000 |

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| Глубина | 0,77 мм | Глубина (дюймов) | 0,03 inch |
| Ширина | 30,9 мм | Ширина (в дюймах) | 1,217 inch |
| Длина | 50 000 мм | Длина (в дюймах) | 1 968,5 inch |
| Масса нетто | 2 053 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|--------------------|--|-------------------------|
| Галогены | Нет | Наружный диаметр провода | 9.5 - 19.1 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 19,1 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 9,5 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 70 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm ² |
| Рекомендуемая температура для усадки | 90 °C | Сечение соединительного провода | 16 - 70 mm ² |
| Степень усадки | 2:1 | | |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Вид печати | Чистый | Галогены | Нет |
| Длина | 50 000 мм | Количество на один рулон | 1 |
| Материал | Полиолефин | Напечатанные символы | без |
| Температурный диапазон вставки | -55...105 °C | Температурный диапазон, макс.. | 105 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -55 °C | Цветовой код | желтый |
| Ширина | 30,9 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Важное примечание

Сведения об изделии Требуется внешний держатель рулона 1302920000

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)
[BS EN ISO 4589-2 1999](#)
[EN 45545-2:2020](#)

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|----------------------------|
| Тип | MM PLUS ROLLER 110 |
| Номер для заказа | 4432590000 |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 |
| Кол. | 1 Шт. |

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|
| Тип | RIBBON HSS HF EL 40/300 ... | Исполнение |
| Номер для заказа | 4436210000 | Красящая лента |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | |
| Кол. | 1 Шт. | |

HSS-HF 9.5-19.1 EL Y50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип THM MMP ROLLER 30

Номер для заказа [4857430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Кол. 1 Шт.

Тип THM MMP EXT.RH

Номер для заказа [4802920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Кол. 1 Шт.

Тип THM MMP ROLLER 115

Номер для заказа [4857420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Кол. 1 Шт.