

**HSS-HF 12.7-25.4EL G30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Маркировка проводов и кабелей, 12.7 - 25.4 мм, зеленый
Номер для заказа	<a href="#">1563040000</a>
Тип	HSS-HF 12.7-25.4EL G30M
GTIN (EAN)	4050118367591
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## HSS-HF 12.7-25.4EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	1,5 мм	Глубина (дюймов)	0,059 inch
Ширина	40,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,594 inch
Длина	30 000 мм	Длина (в дюймах)	1 181,1 inch
Масса нетто	1 567 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-55...105 °C
--------------------------------	--------------

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Наружный диаметр провода	12.7 - 25.4 mm
Наружный диаметр провода, макс.	25,4 мм	Наружный диаметр провода, мин.	12,7 мм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	120 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	35 mm <sup>2</sup>
Рекомендуемая температура для усадки	90 °C	Сечение соединительного провода	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Степень усадки	2:1		

## Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Длина	30 000 мм	Количество на один рулон	1
Материал	Полиолефин	Напечатанные символы	без
Температурный диапазон вставки	-55...105 °C	Температурный диапазон, макс..	105 °C
Температурный диапазон, мин.	-55 °C	Цветовой код	зеленый
Ширина	40,5 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Важное примечание

Сведения об изделии	Требуется внешний держатель рулона 1302920000
---------------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](#)  
[BS EN ISO 4589-2 1999](#)  
[EN 45545-2:2020](#)


Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
---------	--

**HSS-HF 12.7-25.4EL G30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HSS-HF 12.7-25.4EL G30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON HSS HF EL 40/300 ...	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">4426210000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118228823	
Кол.	1 Шт.	

## THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	MM PLUS ROLLER 110
Номер для заказа	<a href="#">44262590000</a>
GTIN (EAN)	4050118708097
Кол.	1 Шт.

## HSS-HF 12.7-25.4EL G30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## THM MMP



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип THM MMP ROLLER 115

Номер для заказа [4857420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

Кол. 1 шт.

Тип THM MMP EXT.RH

Номер для заказа [4802920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

Кол. 1 шт.

Тип THM MMP ROLLER 30

Номер для заказа [4857430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

Кол. 1 шт.