

## FKSC M4X6 D8/SW2

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

## Основные данные для заказа

Версия	SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество полюсов: 1
Заказ №	<a href="#">1567480000</a>
Тип	FKSC M4X6 D8/SW2
GTIN (EAN)	4008190033491
Кол.	100 Шт.

## FKSC M4X6 D8/SW2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	7 мм	Глубина (дюймов)	0,276 inch
Высота	8 мм	Высота (в дюймах)	0,315 inch
Ширина	8 мм	Ширина (в дюймах)	0,315 inch
Масса нетто	0,6 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

## Общие сведения

Количество полюсов	1	Поверхность	прочее
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

## Параметры системы

Исполнение	Винты
------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Сталь	Поверхность	прочее
Цветовой код	серый		

## Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	<a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a>