

FKSC M4X6 D8/SW2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



В зависимости от клеммного блока или принадлежностей мы предлагаем различные типы винтов в качестве дополнительной оснастки или запасных частей.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | SAK-серия, Винт с внутренним шестигранником, Винты, Количество полюсов: 1 |
| Заказ № | 1567480000 |
| Тип | FKSC M4X6 D8/SW2 |
| GTIN (EAN) | 4008190033491 |
| Кол. | 100 Шт. |

FKSC M4X6 D8/SW2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-------|-------------------|------------|
| Глубина | 7 мм | Глубина (дюймов) | 0,276 inch |
| Высота | 8 мм | Высота (в дюймах) | 0,315 inch |
| Ширина | 8 мм | Ширина (в дюймах) | 0,315 inch |
| Масса нетто | 0,6 g | | |

Температуры

| | |
|----------------------|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C |
|----------------------|----------------|

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----|
| Вид крепления | привинченный | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Общие сведения

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-------------|--------|
| Количество полюсов | 1 | Поверхность | прочее |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Параметры системы

| | |
|------------|-------|
| Исполнение | Винты |
|------------|-------|

Размеры

Резьба метрическая, наружная, размер 4 мм

Характеристики материала

| | | | |
|--------------|-------|-------------|--------|
| Материал | Сталь | Поверхность | прочее |
| Цветовой код | серый | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 | | |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

FKSC M4X6 D8/SW2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | CAT 5 ENCL 17/18 EN |