

## CLI C 02-3 RT/WS 2 CD

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Кабельные маркировочные элементы CLI C устанавливаются на неподсоединенные провода. Предлагается четыре различных размера для маркировки проводов сечением от 0,5 до 70 мм<sup>2</sup>. Маркировочные элементы уже напечатаны и готовы к применению. Возможно создание индивидуальной маркировки путем комбинирования отдельных маркировочных элементов.

- Надежные закрытые маркировочные элементы для установки на неподсоединенные кабели.
- Специальный гибкий профиль особого сечения для обеспечения широкого диапазона применения.
- Быстрота и удобство установки с минимальным усилием.
- Упрощение маркировки при использовании соответствующих принадлежностей.
- Долговременная высококачественная маркировка.
- Высокая контрастность для оптимальной разборчивости маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | CableLine, Маркировка проводов и кабелей, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, красный |
| Заказ №    | <a href="#">1568241509</a>  |
| Тип        | CLI C 02-3 RT/WS 2 CD   |
| GTIN (EAN) | 4032248261659   |
| Кол.       | 500 шт.   |

## CLI C 02-3 RT/WS 2 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |                   |            |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Глубина     | 3,5 мм | Глубина (дюймов)  | 0,138 inch |
| Высота      | 3 мм   | Высота (в дюймах) | 0,118 inch |
| Ширина      | 3,4 мм | Ширина (в дюймах) | 0,134 inch |
| Масса нетто | 0,06 g |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -30...80 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|   |                           |  |                     |
|---|---------------------------|--|---------------------|
| Галогены  | Да                        | Наружный диаметр провода                         | 1,3 - 3 mm          |
| Наружный диаметр провода, макс.                   | 3 мм                      | Наружный диаметр провода, мин.                   | 1,3 мм              |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1,5 mm <sup>2</sup>       | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,2 mm <sup>2</sup> |
| Сечение соединительного провода                   | 0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup> |  |                     |

## Общие данные

|  |  |
|--|--|
| Вид печати   | Стандартный  |
| Галогены   | Да   |
| Исполнение   | CD   |
| Класс пожаростойкости UL 94  | V-0  |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице                                   | Вид поставки Катужка                                 |
| Количество маркировочных элементов 1 Катужка = Маркировка проводов и кабелей на комбинацию |  |
| Материал   | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия                      |
| Метод выполнения печати  | горячая штамповка                                    |
| Напечатанные символы   | Цифры  |
| Ориентация печатных символов   | горизонтально  |
| Печать   | 2  |
| Рекомендованные отрасли промышленности   | Технологические линии, Производственное оборудование |
| Температурный диапазон вставки   | -30...80 °C  |
| Температурный диапазон, макс..   | 80 °C  |
| Температурный диапазон, мин.   | -30 °C   |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению  | 2  |
| Цвет печати  | белый  |
| Цветовой код   | красный  |
| Ширина   | 3,4 мм   |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**CLI C 02-3 RT/WS 2 CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные****Экологическое соответствие изделия**

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC                  | /                            |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

**Сертификаты**

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**Загрузки**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |
| Каталог                           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                             |