

**VG 42-MS68****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, PG 42, 12 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная |
| Заказ №    | <a href="#">1569140000</a>  |
| Тип        | VG 42-MS68  |
| GTIN (EAN) | 4008190010515   |
| Кол.       | 5 Шт.   |

## VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Высота      | 48,5 мм | Высота (в дюймах) | 1,909 inch |
| Длина       | 60,5 мм | Длина (в дюймах)  | 2,382 inch |
| Масса нетто | 286 g   |                   |            |

## Температуры

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...100 °C |
|---------------------|-----------------|

## Номер сертификата кабельного ввода

|  |          |   |                |
|--|----------|---|----------------|
| Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD) | E-14047  | Номер сертификата кабельного ввода (UL) | E-199260       |
| Номер сертификата кабельного ввода (cULus)     | E-199260 | Условия утверждения                     | DNV, UL, cULus |

## Общие данные

|                                  |   |                                   |                             |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|
| Вид защиты                       | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) | Вид защиты с GWDR                 | IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) |
| Галогены                         | Да                                      | Длина резьбы                      | 12 мм                       |
| Кабельные вводы                  | PG, PG 42                               | Класс защиты (UL)                 | Type 4X                     |
| Клеммная вставка                 | Полиамид                                | Материал                          | Латунь никелированная       |
| Момент затяжки                   | 27 Nm                                   | Момент затяжки заглушки, макс.    | 46 Nm                       |
| Момент затяжки макс., мин        | 44 Nm                                   | Момент затяжки переходника, макс. | 28 Nm                       |
| Момент затяжки переходника, мин. | 26 Nm                                   | Наружный диаметр кабеля, макс.    | 38 мм                       |
| Наружный диаметр кабеля, мин.    | 30 мм                                   | Размер под ключ                   | 57 мм                       |
| Размер под ключ 1                | 58 мм                                   | Размер под ключ 2                 | 58 мм                       |
| Резьба (наружная)                | PG 42                                   | Температурный диапазон, макс..    | 100 °C                      |
| Температурный диапазон, мин.     | -40 °C                                  | Уплотнение                        | NBR                         |
| Уплотненная вставка              | CR                                      | Уплотнительное кольцо             | NBR                         |
| Шаг резьбы                       | 1,59 мм                                 |                                   |                             |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000441    | ETIM 7.0    | EC000441    |
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

**VG 42-MS68**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

|  |   |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | <a href="#">EU Declaration of Conformity - Standard brass nickel plated cable gland - DE PS2480 210608 003ISS00</a> |
|--|---|

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a> |
|--------------------|---------------------------------|

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|---------|--|

|         |  |
|---------|--|
| Брошюры |  |
|---------|--|

## VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | SKMU PG42-MS               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1719230000</a> | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 42, 5 мм, Латунь |
| GTIN (EAN) | 4008190352486              | никелированная   |
| Кол.       | 25 Шт.                     |  |

## Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | GWDR PG42-NP               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1719620000</a> | GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4008190352882              | кольцо, PG 42, Неопрен                                   |
| Кол.       | 10 Шт.                     |  |

## VG 42-MS68

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | GWDR PG42-PO               | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1719520000</a> | GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4008190352783              | кольцо, PG 42, Полиэтилен                                    |
| Кол.       | 10 Шт.                     |  |