

## WQB A/10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Изображение изделия



## Основные данные для заказа

Исполнение	Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 10, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, черный
Номер для заказа	<a href="#">1578990000</a>
Тип	WQB A/10
GTIN (EAN)	4008190182663
Кол.	20 Шт.

## WQB A/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	2,5 мм	Глубина (дюймов)	0,098 inch
Высота	23,5 мм	Высота (в дюймах)	0,925 inch
Ширина	48,26 мм	Ширина (в дюймах)	1,9 inch
Масса нетто	3,1 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, макс.	70 °C
----------------------	----------------	---	-------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж		

## Общие сведения

Количество полюсов	10	Указание по установке	Проходной (втулка), Непосредственный монтаж
--------------------	----	-----------------------	---

## Параметры системы

Исполнение	для клемм
------------	-----------

## Переключатель

Количество переключенных клемм	10	Расчетный ток, многополюсный	24 А
Тип	Переключатель		

## Размеры

Шаг в мм (P)	5,1 мм
--------------	--------

## Расчетные данные

Номинальное напряжение	800 V
------------------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Медь луженая	Цветовой код	черный
----------	--------------	--------------	--------

## Классификации

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

**WQB A/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Технические данные****Сертификаты**

ROHS

Соответствовать

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Технические данные	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>