

WQB B/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Перемычка (клемма), привинченный, Количество полюсов: 3, Шаг в мм (P): 5.10, Изолированный: Да, черный |
| Заказ № | 1579020000 |
| Тип | WQB B/3 |
| GTIN (EAN) | 4008190062392 |
| Кол. | 50 Шт. |

WQB B/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|------------|
| Глубина | 2,5 мм | Глубина (дюймов) | 0,098 inch |
| Высота | 23,5 мм | Высота (в дюймах) | 0,925 inch |
| Ширина | 15,28 мм | Ширина (в дюймах) | 0,602 inch |
| Масса нетто | 0,95 g | | |

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|---|-------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 70 °C |
|----------------------|----------------|---|-------|

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----|
| Вид крепления | привинченный | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Общие сведения

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 3 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

Переключатель

| | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|------|
| Количество переключенных клемм | 3 | Расчетный ток, многополюсный | 24 А |
| Тип | Переключатель | | |

Размеры

| | |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 5,1 мм |
|--------------|--------|

Расчетные данные

| | |
|------------------------|-------|
| Номинальное напряжение | 800 V |
|------------------------|-------|

Характеристики материала

| | | | |
|----------|--------------|--------------|--------|
| Материал | Медь луженая | Цветовой код | черный |
|----------|--------------|--------------|--------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

WQB B/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |