

WS 12/6 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхности маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Исполнение	WS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, по желанию клиента
Номер для заказа	1609910000
Тип	WS 12/6 MC SDR
GTIN (EAN)	4008190456658
Кол.	120 Шт.

WS 12/6 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	12 мм	Высота (в дюймах)	0,472 inch
Ширина	6 мм	Ширина (в дюймах)	0,236 inch
Масса нетто	0,17 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 6 мм

Общие данные

Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Маркировка клеммы на комбинацию			
Материал	Полиамид 66		
Метод выполнения печати	MC-Laser		
Напечатанные символы	На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)		
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально		
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C		
Температурный диапазон, макс..	100 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Установка / Изготовитель	Weidmueller, Allen-Bradley		
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9		
Цвет печати	черный		
Цветовой код	по желанию клиента		
Ширина	6 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

WS 12/6 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Подобно иллюстрации



Чертеж

