

ZSI 2.5/LD 60AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

В некоторых областях применения полезно обеспечить защиту проходного соединения отдельным предохранителем. Клеммы с держателем предохранителя состоят из одной нижней секции с изоляционной вставкой с предохранителем. Предохранители могут быть выполнены в различных вариантах, от поворотных рычагов и вставных патронов до привинчиваемых и плоских втычных.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Z-серия, Клемма с предохранителем, Расчетное сечение: 2.5 mm ² , Пружинное соединение, Темно-бежевый, Непосредственный монтаж |
| Заказ № | 1616430000 |
| Тип | ZSI 2.5/LD 60AC |
| GTIN (EAN) | 4008190196820 |
| Кол. | 50 Шт. |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|----------------------|------------|------------------|------------|
| Глубина | 73 мм | Глубина (дюймов) | 2,874 inch |
| Глубина с DIN-рейкой | 74 мм | Высота | 79,5 мм |
| Высота (в дюймах) | 3,13 inch | Ширина | 7,9 мм |
| Ширина (в дюймах) | 0,311 inch | Масса нетто | 19,63 g |

Температуры

| | | | |
|---|----------------|--|--------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C |
| Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C | | |

Расчетные данные согласно CSA

| | | | |
|---|----------------|--|--------|
| Поперечное сечение провода, макс. (CSA) | 12 AWG | Поперечное сечение провода, мин. (CSA) | 26 AWG |
| Сертификат № (CSA) | 200039-1152892 | | |

Расчетные данные согласно UL

| | | | |
|---|--------|--|--------|
| Разм. провода Заводская электропроводка, макс. (UR) | 12 AWG | Разм. провода Заводская электропроводка, мин. (UR) | 26 AWG |
| Разм. провода Электропроводка полевого уровня, макс. (UR) | 12 AWG | Разм. провода Электропроводка полевого уровня, мин. (UR) | 26 AWG |
| Сертификат № (UR) | E60693 | | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----|
| Вид монтажа | зафиксированный | Количество одинаковых клемм | 1 |
| Открытые страницы | справа | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Клеммы с предохранителем

| | | | |
|---|--------------------------|--|--------------------------|
| Вид напряжения для индикации | AC/DC | Вставка предохранителя | G-предохранитель 5 x 20 |
| Держатель предохранителя (держатель плавкой вставки) | поворотный | Индикация | светодиод, красный |
| Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для индивидуальной установки | 2,5 Вт при 2,5 А @ 27 °C | Потери мощности для защиты от перегрузки и короткого замыкания для комплексной установки | 1,6 Вт при 6,3 А @ 41 °C |
| Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для индивидуальной установки | 4,0 Вт при 6,3 А @ 52 °C | Потери мощности только для защиты от короткого замыкания для комплексной установки | 2,5 Вт при 6,3 А @ 55 °C |
| Рабочее напряжение, макс. | 60 В | Ток | 6,3 А |

Общие сведения

| | | | |
|--|-------------------------|---|--------|
| Нормы | IEC 60947-7-3 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 | Рейка | TS 35 |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Параметры системы

| | | | |
|--|--|-----------------------------------|-----|
| Исполнение | Пружинное соединение, Предохранитель - плавкая вставка, со светодиодом, для вставной перемычки, с одной стороны открыт | Требуется концевая пластина | Да |
| Количество независимых точек подключения | 1 | Количество уровней | 1 |
| Количество контактных гнезд на уровень | 2 | Количество потенциалов на уровень | 1 |
| Уровни с внутр. перемычками | Нет | Соединение PE | Нет |
| Рейка | TS 35 | Функция N | Нет |
| Функция PE | Нет | Функция PEN | Нет |

Расчетные данные

| | | | |
|---|---------------------|---|---------|
| Расчетное сечение | 2,5 mm ² | Номинальное напряжение | 60 V |
| Расчетное напряжение относительно соседней клеммы | 500 V | Номинальное напряжение пост. тока | 60 V |
| Номинальный ток | 6,3 A | Ток при макс. проводнике | 6,3 A |
| Нормы | IEC 60947-7-3 | Объемное сопротивление по стандарту IEC 60947-7-х | 1,33 mΩ |
| Номинальное импульсное напряжение | 6 kV | Потери мощности по стандарту IEC 60947-7-х | 0,77 W |
| Степень загрязнения | 3 | | |

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|---------------|
| Материал | Материал Wemid | Цветовой код | Темно-бежевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Элемент индикации

| | | | |
|------------------------------|-------|--|------|
| Вид напряжения для индикации | AC/DC | Рабочее напряжение для индикации, мин. | 30 V |
| Ток | 6,3 A | | |

Зажимаемые провода (дополнительное соединение)

| | | | |
|---|----------------------|---|---------------------|
| Направление дополнительного соединения | сверху | Сечение подключаемого провода, гибкого, с кабельным наконечником, DIN 46228/1, дополнительное соединение, макс. | 2,5 mm ² |
| Тип соединения, дополнительное соединение | Пружинное соединение | | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| Вид соединения | Пружинное соединение | Вид соединения 2 | Пружинное соединение |
|---|----------------------|--|----------------------|
| Диапазон зажима, макс. | 4 mm ² | Диапазон зажима, мин. | 0,13 mm ² |
| Длина зачистки изоляции | 10 мм | Калибровая пробка согласно 60 947-1 A3 | |
| Количество соединений | 2 | Направление соединения | наклонная |
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 12 | Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. | AWG 26 |
| Размер лезвия | 0,6 x 3,5 мм | Сечение подключаемого проводника, тонкопроволочного, макс. | 4 mm ² |
| Сечение подсоединяемого провода, тонкий скрученный, мин. | 0,5 mm ² | Сечение соединения проводов, твердое ядро, макс. | 4 mm ² |
| Сечение соединения проводов, твердое ядро, мин. | 0,5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, макс. | 2,5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/1, мин. | 0,5 mm ² | Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, макс. | 2,5 mm ² |
| Сечение соединения проводов, тонкий скрученный с кабельными наконечниками DIN 46228/4, мин. | 0,5 mm ² | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000899 | ETIM 7.0 | EC000899 |
| ETIM 8.0 | EC000899 | ETIM 9.0 | EC000899 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-16 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-16 | ECLASS 13.0 | 27-25-01-13 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|-----------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 7cl |

Важное примечание

| | |
|---------------------|--|
| Сведения об изделии | Напряжение зависит от выбранного элемента предохранителя или выбранного индикатора |
|---------------------|--|

Сертификаты

Сертификаты



| | |
|-----------------------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
| UL File Number Search | Сайт UL |
| Сертификат № (UR) | E60693 |

ZSI 2.5/LD 60AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Технические данные****Загрузки**

| | |
|--|---|
| Одобрение / сертификат / документ о соответствии | CB Test Certificate |
| | CB Certificate |
| | DNVGL certificate |
| | Llyods Register Certificate |
| | RINA Certificate |
| | CB Certificate |
| | CB Certificate |
| | CB Certificate |
| | Declaration of Conformity |
| Технические данные | UKCA declaration of conformity |
| | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | Beipackzettel_SAKS_GL_LD.pdf |
| | StorageConditionsTerminalBlocks |
| | User Manual Z-Series |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Поворотный групповой держатель шильдиков ZGB




ZGB 15 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 15. ZGB 30 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 7. Информация по вставным этикеткам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZGB 15 | Версия |
| Заказ № | 1636530000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 15 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190297053 | 5.00 Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZGB 30 | Версия |
| Заказ № | 1611930000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4008190002251 | 5.00 Weidmueller, белый |
| Кол. | 20 Шт. | |
| Тип | ZGB 30/3.5 | Версия |
| Заказ № | 1778290000 | Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 mm, Шаг в мм (P): |
| GTIN (EAN) | 4032248161065 | 3.50 белый |
| Кол. | 20 Шт. | |

Z-серия



Для обеспечения долговечной надежной посадки на монтажной рейке и предотвращения смещения Weidmüller предлагает концевые стопоры. Доступны винтовые и безвинтовые исполнения. На концевых стопорах предусмотрена возможность для маркировки, а также групповой маркировки и крепление для тестового разъема.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Тип | ZST 1 | Версия |
| Заказ № | 1269070000 | Аксессуар, Держатель принадлежностей |
| GTIN (EAN) | 4050118094091 | |
| Кол. | 25 Шт. | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

2.5 mm²2.5
mm²

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | ZAP/TW 3 GR | Версия |
| Заказ № | 1683870000 | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4008190477592 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZAP/TW 3 BL | Версия |
| Заказ № | 1608810000 | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4008190190934 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZAP/TW 3 GN | Версия |
| Заказ № | 1683840000 | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4008190477561 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZAP/TW 3 RT | Версия |
| Заказ № | 1683820000 | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4008190477547 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZAP/TW 3 | Версия |
| Заказ № | 1608800000 | Z-серия, Аксессуар, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4008190190927 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZAP/TW 3 WS | Версия |
| Заказ № | 1683880000 | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4008190477608 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZAP TNHE/ZSI2.5 | Версия |
| Заказ № | 1610840000 | Z-серия, Концевая пластина |
| GTIN (EAN) | 4008190263379 | |
| Кол. | 25 Шт. | |
| Тип | ZAP/TW 3 SW | Версия |
| Заказ № | 1683890000 | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4008190477615 | |
| Кол. | 50 Шт. | |
| Тип | ZAP/TW 3 OR | Версия |
| Заказ № | 1608820000 | Z-серия, Концевая пластина, Разделительная перегородка |
| GTIN (EAN) | 4008190190941 | |
| Кол. | 50 Шт. | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Держатель маркировочных элементов



Держатель маркировочных элементов обеспечивает возможность дополнительной установки стандартных маркеров с шагом 5 или 5,1 мм. Угловые держатели могут быть дополнительно комбинированы и установлены во всех маркировочных каналах модульных клеммных колодок Klippon®. Типы установочных маркеров можно найти под соответствующими принадлежностями специального держателя маркировочных элементов.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | BZT 1 WS 10/5 | Версия |
| Заказ № | 1805490000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270231 | |
| Кол. | 100 шт. | |
| Тип | BZT 1 ZA WS 10/5 | Версия |
| Заказ № | 1805520000 | Аксессуар, Держатель маркировки |
| GTIN (EAN) | 4032248270248 | |
| Кол. | 100 шт. | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Dekafix (DEK) представляет собой универсальный маркировочный элемент для любых проводных и вставных разъемов, а также для электронных блоков. Данная система идеально подходит для коротких последовательностей чисел и охватывает широкий ряд готовых к применению напечатанных маркировочных элементов.

Планки для быстрой установки всего за одну рабочую операцию. Печать отличается хорошей разборчивостью, высокой контрастностью и предлагается в различных вариантах ширины.


- Широкий ассортимент готовых к применению маркировочных элементов.
- Планки для быстрой установки.
- Маркировочные элементы, подходящие для всех кабельных разъемов Weidmüller.
- Предлагаются в виде пустых карт MultiCard или карт со стандартной печатью.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | DEK 5/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1609801044 | Dekafix, Маркировка клеммы, 5 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190397111 | Weidmueller, белый |
| Кол. | 1 000 Шт. | |

5x20



Для защиты от перегрузки по току мы предлагаем плавкие предохранители патронного типа размером 5x20 мм для номинального тока от 100 мА до 6,3 А.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | G 20/2.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0430900000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190123567 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | G 20/0.63A/F | Версия |
| Заказ № | 0439000000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.63 А, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190131210 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 Шт. | |

Дата создания 25 июля 2024 г. 9:42:26 CEST

ZSI 2.5/LD 60AC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | G 20/1.60A/F | Версия |
| Заказ № | 0430800000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1.6 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190031503 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |
| Тип | G 20/3.15A/F | Версия |
| Заказ № | 0431100000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 3.15 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190012977 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |
| Тип | G 20/0.50A/F | Версия |
| Заказ № | 0430600000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.5 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190046835 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |
| Тип | G 20/4.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0431200000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 4 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190022983 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |
| Тип | G 20/6.30A/F | Версия |
| Заказ № | 0431400000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 6.3 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190086053 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |
| Тип | G 20/0.10A/F | Версия |
| Заказ № | 0430300000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.1 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190077174 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |
| Тип | G 20/2.50A/F | Версия |
| Заказ № | 0431000000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 2.5 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190085513 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |
| Тип | G 20/0.25A/F | Версия |
| Заказ № | 0430500000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.25 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190153991 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |
| Тип | G 20/1.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0430700000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 1 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190093877 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |
| Тип | G 20/5.00A/F | Версия |
| Заказ № | 0431300000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 5 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190185381 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |
| Тип | G 20/0.20A/F | Версия |
| Заказ № | 0430400000 | Миниатюрный предохранитель, безынерционный, 0.2 A, G- |
| GTIN (EAN) | 4008190152383 | предохранитель 5 x 20 |
| Кол. | 10 шт. | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к переключкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZS 10/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1610000000 | ZS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190263171 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 480 шт. | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдиков с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 10/15 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1854090000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 15 mm, Шаг в мм (P): 15.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248390694 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 240 шт. | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.


- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZS 15/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1646630000 | ZS, Маркировка клеммы, 15 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190401214 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 480 Шт. | |

Z-серия



Тестовые адаптеры и тестовые вставки используются для электрического подключения клеммных блоков к испытательному оборудованию. Это позволяет установить электрический контакт в подключенном состоянии и провести измерения без каких-либо сложностей.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | ZTA 1/ZA | Версия |
| Заказ № | 1609050000 | Аксессуар, Адаптер тестера, 9 А |
| GTIN (EAN) | 4008190206543 | |
| Кол. | 25 Шт. | |

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------|
| Тип | ZTA 1 | Версия |
| Заказ № | 1609040000 | Аксессуар, Адаптер тестера, 9 А |
| GTIN (EAN) | 4008190196851 | |
| Кол. | 25 Шт. | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка, изолированная согласно VDE, для работ на деталях, находящихся под напряжением до 1000 В AC и 1500 В DC, DIN EN 60900, IEC 900. Безопасность проверена - "GS", поштучный контроль. Лезвие из высоколегированной хромомолибденованадиевой стали, закаленное по всему объему, вороненое.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SDIS SLIM 0.6X3.5X100 | Версия |
| Заказ № | 2749610000 | Сборочный инструмент, Ширина лезвия (B): 3.5 mm, Длина лезвия: |
| GTIN (EAN) | 4050118896350 | 100 mm, Толщина лезвия (A): 0.6 mm |
| Кол. | 1 Шт. | |

Чистый



Маркировочные элементы WS идеально подходят для разъемов серии W. Благодаря совместимости систем шильдики WS также могут использоваться с сериями I и Z. Большая поверхность маркировки позволяет размещать не только длинные строки символов, но и многострочный текст.

Маркировочные элементы WS идеально подходят для шильдики с длинными индивидуальными строками символов. Благодаря проверенному формату MultiCard печать можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа


| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | WS 10/5 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1635000000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190261948 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 720 Шт. | |
| Тип | WS 10/5 M MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1792000000 | WS, Маркировка клеммы, 10 x 5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 |
| GTIN (EAN) | 4032248223862 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 720 Шт. | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

6 mm²

Разъемные перемычки обеспечивают удобство управления и быструю установку. Это экономит много времени при установке по сравнению с винтовыми решениями.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Тип | ZQV 6/32 GE | Версия |
| Заказ № | 1733640000 | Аксессуар, Перемычка, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190994334 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZQV 6/3 GE | Версия |
| Заказ № | 1627860000 | Аксессуар, Перемычка, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200435 | |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 6/2 GE | Версия |
| Заказ № | 1627850000 | Аксессуар, Перемычка, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200428 | |
| Кол. | 60 Шт. | |
| Тип | ZQV 6/24 GE | Версия |
| Заказ № | 1908990000 | Аксессуар, Перемычка, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4032248535309 | |
| Кол. | 10 Шт. | |
| Тип | ZQV 6/4 GE | Версия |
| Заказ № | 1627870000 | Аксессуар, Перемычка, 41 A |
| GTIN (EAN) | 4008190200442 | |
| Кол. | 60 Шт. | |

Прозрачные полосы STR



Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | STR 7 F.SCHT 7 | Версия |
| Заказ № | 0515300000 | Маркировка клемм, Защитный колпачок, 27 x 6.3 мм, прозрачный |
| GTIN (EAN) | 4008190182175 | |
| Кол. | 20 Шт. | |

ZSI 2.5/LD 60AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ZS в проверенном формате MultiCard разработаны специально для серии Z. Они отличаются большой областью печати. Откидной механизм обеспечивает доступ к перемычкам без демонтажа. Быстрота установки обусловлена тем, что отдельные этикетки защелкиваются в планках. Отдельные этикетки легко отделяются.

- Откидная маркировочная поверхность.
- Возможность установки в планках или по отдельности.
- Маркировочные элементы проверенного формата MultiCard.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | ZS 12/6 MC NE WS | Версия |
| Заказ № | 1610020000 | ZS, Маркировка клеммы, 12 x 6 mm, Шаг в мм (P): 6.00 |
| GTIN (EAN) | 4008190444600 | Weidmueller, Allen-Bradley, белый |
| Кол. | 400 шт. | |