

KSW 2,5 < 100MM SONDDR.**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное

Маркировочные полосы KSW используются для идентификации многоконтактных вставных разъемов печатных плат. Пользователи могут печатать их произвольно, не ограничиваясь определенным шагом.

- Стойкая к размазыванию печать.
- Ширина полос 2,5 и 4 мм.
- Просто наклейте — и готово.
- Оптимальная адгезия
- Материал без содержания ПВХ.

Основные данные для заказа

Исполнение	KSW, Маркировка клеммы, 2,5 x 100 mm, Шаг в мм (P): 2.50 Weidmueller, белый
Номер для заказа	1629920000
Тип	KSW 2,5 < 100MM SONDDR.
GTIN (EAN)	4008190202828
Кол.	1 Шт.

KSW 2,5 < 100MM SONDDR.

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	2,5 мм	Высота (в дюймах)	0,098 inch
Ширина	100 мм	Ширина (в дюймах)	3,937 inch
Масса нетто	0,047 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	150 °C
--------------------------------	--------

Общие данные

Исполнение	самоклеящийся	Клей	Акрилат
Количество на лист	20	Материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	Напечатанные символы	по желанию клиента
Ориентация печатных символов	горизонтально	Печать	Заказная печать
Температурный диапазон вставки	150 °C	Температурный диапазон, макс..	150 °C
Установка / Изготовитель	Weidmueller	Цвет печати	черный
Цветовой код	белый	Ширина	100 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	