

KSW 4 16/5,08 17-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Маркировочные полосы KSW используются для идентификации многоконтактных вставных разъемов печатных плат. Пользователи могут печатать их произвольно, не ограничиваясь определенным шагом.

- Стойкая к размазыванию печать.
- Ширина полос 2,5 и 4 мм.
- Просто наклейте — и готово.
- Оптимальная адгезия
- Материал без содержания ПВХ.

Основные данные для заказа

Версия	KSW, Маркировка клеммы, 4 x 81.3 mm, Шаг в мм (P): 5.08 Weidmueller, белый
Заказ №	1630160017
Тип	KSW 4 16/5,08 17-32
GTIN (EAN)	4008190291068
Кол.	10 Шт.

KSW 4 16/5,08 17-32

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	4 мм	Высота (в дюймах)	0,157 inch
Ширина	81,3 мм	Ширина (в дюймах)	3,201 inch
Масса нетто	1,4 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	150 °C
--------------------------------	--------

Общие данные

Вид печати	Стандартный	Исполнение	самоклеящийся
Клей	Акрилат	Количество на лист	20
Материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ	Метод выполнения печати	Метод термопереноса
Напечатанные символы	Цифры	Ориентация печатных символов	горизонтально
Печать	17-32	Температурный диапазон вставки	150 °C
Температурный диапазон, макс..	150 °C	Установка / Изготовитель	Weidmueller
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	Цвет печати	черный
Цветовой код	белый	Ширина	81,3 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01
ECLASS 14.0	27-28-11-01		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--