


HDC-C-M3-SM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Штифт, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 10, круглый, Сплав медный
Заказ №	1682300000
Тип	HDC-C-M3-SM10.0AG
GTIN (EAN)	4008190474034
Кол.	100 Шт.

HDC-C-M3-SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Диаметр	6,1 мм	Масса нетто	2,16 g
---------	--------	-------------	--------

Общие данные

Вид соединения	Обжимное соединение	Диаметр контакта, вилка Ø	3,6 мм
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	10 мм	Исполнение вставки	CM 3
Материал	Сплав медный	Материал контактов	Сплав медный
Объемное сопротивление	≤1 mΩ	Поверхность	Серебро
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm²	Сечение соединительного провода	10 mm²
Способ изготовления	круглый	Тип	Штифт

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E92202

Загрузки


Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC-C-M3-SM10.0AG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Изображения**

Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm



HDC-C-M3-SM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	CTIN CM 3.6	Версия
Заказ №	9205440000	Обжимной инструмент для контактов, 1.5mm², 10mm², Обжим с 4
GTIN (EAN)	4032248734146	выемками
Кол.	1 Шт.	
Тип	CTX CM 3.6	Версия
Заказ №	9018480000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190884581	4mm², 10mm², W-обжим
Кол.	1 Шт.	

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL CM 3	Версия
Заказ №	1866710000	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437030	
Кол.	1 Шт.	