

LM MT300 56/22 SI**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение аналогичное



- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

Основные данные для заказа

Исполнение	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 22 x 56 mm, серебряный
Номер для заказа	1686420001
Тип	LM MT300 56/22 SI
GTIN (EAN)	4008190494087
Кол.	10 Шт.

LM MT300 56/22 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	22 мм	Высота (в дюймах)	0,866 inch
Ширина	56 мм	Ширина (в дюймах)	2,205 inch
Масса нетто	11,2 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет	
Исполнение	самоклеящийся	
Класс пожаростойкости UL 94	HB	
Клей	Акрилат, клейкие	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	360	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единице 10	
	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	36
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Лист с этикетками = 36 Маркировочные элементы для устройств	
Количество на лист	36	
Материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ	
Метод выполнения печати	Лазерная печать	
Сертификация по стандарту UL 969	Да	
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C	
Температурный диапазон, макс..	150 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	серебряный	
Ширина	56 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

LM MT300 56/22 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

LM MT300 56/22 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

