

**LM MT300 60/36 WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Изображение аналогичное



- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

**Основные данные для заказа**

Исполнение	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 36 x 60 mm, белый
Номер для заказа	<a href="#">1686431044</a>
Тип	LM MT300 60/36 WS
GTIN (EAN)	4008190494131
Кол.	10 Шт.

## LM MT300 60/36 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	36 мм	Высота (в дюймах)	1,417 inch
Ширина	60 мм	Ширина (в дюймах)	2,362 inch
Масса нетто	11,7 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

Галогены	Нет
Исполнение	самоклеящийся
Класс пожаростойкости UL 94	HB
Клей	Акрилат, клейкие
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Количество маркировочных элементов на комбинацию 21
	Количество сочетаний в упаковочной единице 10
	Вид поставки Лист с этикетками

Количество маркировочных элементов в упаковочной единице 210

Количество маркировочных элементов 1 Лист с этикетками = 21 Маркировочные элементы для устройств на комбинацию

Количество на лист	21
Материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Метод выполнения печати	Лазерная печать
Сертификация по стандарту UL 969	Да
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Цветовой код	белый
Ширина	60 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

Дата создания 1 июля 2024 г. 7:10:49 CEST

Статус каталога 14.06.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## LM MT300 60/36 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные

[CAD data – STEP](#)

Каталог

[Catalogues in PDF-format](#)

**LM MT300 60/36 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

