

VARIOCUT GESCHNITTEN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Полиэстерная пленка для дополнительной защиты поверхности и отпечатка маркеров нашего устройства, предварительно разрезанная по запросу заказчика.

Основные данные для заказа

Исполнение	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 297 x 210 mm, прозрачный
Номер для заказа	1689800000
Тип	VARIOCUT GESCHNITTEN
GTIN (EAN)	4008190861063
Кол.	10 Шт.

VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,8 мм	Глубина (дюймов)	0,031 inch
Высота	297 мм	Высота (в дюймах)	11,693 inch
Ширина	210 мм	Ширина (в дюймах)	8,268 inch
Масса нетто	13 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...135 °C	Температура монтажа	+5°C
--------------------------------	--------------	---------------------	------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Галогены	Нет	Клей	Акрилат
Материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ	Напечатанные символы	без
Температурный диапазон вставки	-40...135 °C	Температурный диапазон, макс..	135 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	прозрачный
Ширина	210 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--