

SKMU PG9-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 9, 2.8 mm, Латунь никелированная
Заказ №	1694080000
Тип	SKMU PG9-MS
GTIN (EAN)	4008190872243
Кол.	100 Шт.

SKMU PG9-MS**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	2,8 мм	Высота (в дюймах)	0,11 inch
Масса нетто	2,2 g		

Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	2,8 мм
Кабельные вводы	PG 9	Материал	Латунь никелированная
Наружный диаметр	20,79 мм	Размер под ключ 1	18 мм
Резьба (внутренняя)	PG 9	Резьба (наружная)	PG 9
Толщина	2,8 мм	Шаг резьбы	1,41 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

SKMU PG9-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

