

DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Изображение аналогичное

Возможности интеграции, расширения и индивидуализации — превосходное дополнение к любой системе.

Универсальные системные принадлежности облегчают процесс адаптации интерфейсов для удовлетворения конкретных требований соответствующих областей применения.

Основные данные для заказа

Версия	Обжимной контакт (клемма), 0.35 mm ²
Заказ №	1705310000
Тип	DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5
GTIN (EAN)	4008 190948573
Кол.	500 Шт.

DFFC 0.2-0.35 ZRV1.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Масса нетто 0,21 g

Упаковка

Длина VPE 120 мм VPE c 79 мм
Высота VPE 29 мм

Системные параметры

Серия изделия Аксессуар

Данные о материалах

Цветовой код серебряный Таблица цветов (аналогич.) RAL 7001

Номинальные характеристики по IEC

пройдены испытания по стандарту IEC 60664-1

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [Declaration of the Manufacturer](#)
Технические данные [CAD data – STEP](#)
Пользовательская документация [StorageConditionsTerminalBlocks](#)
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)
Брошюры