

VG 7-MS54-ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

Исполнение	VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 7, 5 mm, OD min. 5 - OD max. 7 mm, IP65, Латунь никелированная
Номер для заказа	1718800000
Тип	VG 7-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352028
Кол.	50 Шт.

VG 7-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	22 мм	Высота (в дюймах)	0,866 inch
Длина	27 мм	Длина (в дюймах)	1,063 inch
Масса нетто	17,8 g		

Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Вид защиты	IP54	Вид защиты с GWDR	IP65
Галогены	Нет	Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, макс.	8 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, мин.	5,8 мм	Длина резьбы	5 мм
Кабельные вводы	PG, PG 7	Материал	Латунь никелированная
Момент затяжки заглушки, макс.	4,2 Nm	Момент затяжки макс., мин.	4,2 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	6,25 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	6,25 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс.	7 мм	Наружный диаметр кабеля, мин.	5 мм
Размер под ключ	16 мм	Размер под ключ 1	16 мм
Размер под ключ 2	14 мм	Резьба (наружная)	PG 7
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Уплотнение	NBR	Уплотненная вставка	NBR
Шаг резьбы	1,27 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

VG 7-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU PG7-MS	Исполнение
Номер для заказа	1694070000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 7, 2.8 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190872236	никелированная
Кол.	100 шт.	

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG7-NP	Исполнение
Номер для заказа	1719540000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352806	кольцо, PG 7, Неопрен
Кол.	100 шт.	

VG 7-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG7-PO	Исполнение
Номер для заказа	1719440000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352691	кольцо, PG 7, Полиэтилен
Кол.	100 шт.	