

**VG 36-MS54-ZE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, PG 36, 9 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Латунь никелированная
Номер для заказа	<a href="#">1718870000</a>
Тип	VG 36-MS54-ZE
GTIN (EAN)	4008190352097
Кол.	10 Шт.

## VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	40,5 мм	Высота (в дюймах)	1,594 inch
Длина	49,5 мм	Длина (в дюймах)	1,949 inch
Масса нетто	263,6 g		

## Температуры

Рабочая температура	-20 °C...80 °C
---------------------	----------------

## Общие данные

Вид защиты	IP54	Вид защиты с GWDR	IP65
Галогены	Нет	Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, макс.	37 мм
Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, мин.	25 мм	Длина резьбы	9 мм
Кабельные вводы	PG, PG 36	Материал	Латунь никелированная
Момент затяжки заглушки, макс.	6,7 Nm	Момент затяжки макс., мин.	6,7 Nm
Момент затяжки переходника, макс.	10 Nm	Момент затяжки переходника, мин.	10 Nm
Наружный диаметр кабеля, макс.	33 мм	Наружный диаметр кабеля, мин.	23 мм
Размер под ключ	52 мм	Размер под ключ 1	50 мм
Размер под ключ 2	50 мм	Резьба (наружная)	PG 36
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-20 °C
Уплотнение	NBR	Уплотненная вставка	NBR
Шаг резьбы	1,59 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441
ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-01	ECLASS 13.0	27-14-08-01

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG36-NP	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1719610000</a>	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352875	кольцо, PG 36, Неопрен
Кол.	20 Шт.	

## Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	SKMU PG36-MS	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1719220000</a>	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 36, 5 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190352479	никелированная
Кол.	50 Шт.	

## VG 36-MS54-ZE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Тип	GWDR PG36-PO	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1719510000</a>	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190352776	кольцо, PG 36, Полиэтилен
Кол.	50 Шт.	