

## SKMU PG21-K SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 21, 7 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Номер для заказа	<a href="#">1719150000</a>
Тип	SKMU PG21-K SW
GTIN (EAN)	4008190352370
Кол.	100 Шт.

## SKMU PG21-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	7 мм	Высота (в дюймах)	0,276 inch
Масса нетто	0,99 g		

## Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 100 °C
---------------------	------------------

## Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	7 мм
Кабельные вводы	PG 21	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Наружный диаметр	41,58 мм
Размер под ключ 1	36 мм	Резьба (внутренняя)	PG 21
Резьба (наружная)	PG 21	Силикон	Нет
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Толщина	7 мм	Шаг резьбы	1,59 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**SKMU PG21-K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

