

SKMU PG29-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 29, 7 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Номер для заказа	1719160000
Тип	SKMU PG29-K SW
GTIN (EAN)	4008190352387
Кол.	20 Шт.

SKMU PG29-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	7 мм	Высота (в дюймах)	0,276 inch
Масса нетто	7,25 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 100 °C
---------------------	------------------

Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	7 мм
Кабельные вводы	PG 29	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Наружный диаметр	53,13 мм
Размер под ключ 1	46 мм	Резьба (внутренняя)	PG 29
Резьба (наружная)	PG 29	Силикон	Нет
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Толщина	7 мм	Шаг резьбы	1,59 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

SKMU PG29-K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

