

## SKMU PG36-K SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, PG 36, 8 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Номер для заказа | <a href="#">1719170000</a>   |
| Тип              | SKMU PG36-K SW   |
| GTIN (EAN)       | 4008190352394  |
| Кол.             | 10 Шт.   |

## SKMU PG36-K SW

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |        |                   |            |
|-------------|--------|-------------------|------------|
| Высота      | 8 мм   | Высота (в дюймах) | 0,315 inch |
| Масса нетто | 6,16 g |                   |            |

## Температуры

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Рабочая температура | -40 °C... 100 °C |
|---------------------|------------------|

## Общие данные

|                                |                           |                              |         |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|---------|
| Галогены                       | Нет                       | Длина резьбы                 | 8 мм    |
| Кабельные вводы                | PG 36                     | Класс пожаростойкости UL 94  | HB      |
| Материал                       | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) | Наружный диаметр             | 69,3 мм |
| Размер под ключ 1              | 60 мм                     | Резьба (внутренняя)          | PG 36   |
| Резьба (наружная)              | PG 36                     | Силикон                      | Нет     |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C                    | Температурный диапазон, мин. | -40 °C  |
| Толщина                        | 8 мм                      | Шаг резьбы                   | 1,59 мм |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Сертификаты

Сертификаты



|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры |  |

**SKMU PG36-K SW**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

