

## SKMU PG42-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|                  |   |
|------------------|---|
| Исполнение       | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 42, 5 mm, Латунь никелированная |
| Номер для заказа | <a href="#">1719230000</a>  |
| Тип              | SKMU PG42-MS  |
| GTIN (EAN)       | 4008190352486   |
| Кол.             | 25 Шт.  |

## SKMU PG42-MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Высота      | 5 мм    | Высота (в дюймах) | 0,197 inch |
| Масса нетто | 32,42 g |                   |            |

## Общие данные

|                     |          |                   |                       |
|---------------------|----------|-------------------|-----------------------|
| Галогены            | Нет      | Длина резьбы      | 5 мм                  |
| Кабельные вводы     | PG 42    | Материал          | Латунь никелированная |
| Наружный диаметр    | 66,99 мм | Размер под ключ 1 | 60 мм                 |
| Резьба (внутренняя) | PG 42    | Резьба (наружная) | PG 42                 |
| Толщина             | 5 мм     | Шаг резьбы        | 1,59 мм               |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000940    | ETIM 7.0    | EC000940    |
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|         |  |
|---------|--|
| Каталог | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры |  |

**SKMU PG42-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

