

## SKMU PG48-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, PG 48, 5.5 mm, Латунь никелированная
Номер для заказа	<a href="#">1719240000</a>
Тип	SKMU PG48-MS
GTIN (EAN)	4008190352493
Кол.	10 Шт.

## SKMU PG48-MS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	5,5 мм	Высота (в дюймах)	0,217 inch
Масса нетто	32,2 g		

## Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	5,5 мм
Кабельные вводы	PG 48	Материал	Латунь никелированная
Наружный диаметр	73,92 мм	Размер под ключ 1	64 мм
Резьба (внутренняя)	PG 48	Резьба (наружная)	PG 48
Толщина	5,5 мм	Шаг резьбы	1,59 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Загрузки

Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

**SKMU PG48-MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

