

TM 5/12 HF/HB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



Гильзовые держатели TM не содержат галогенов и практически никаких загрязняющих веществ. Гильзовые держатели снабжены этикетками TM-I 12 или TM-I 18. Они охватывают широкий спектр применения для проводов и кабельных линий. В частности, данная система подтвердила свою ценность в области организации движения транспортных потоков. Тонкая конструкция гарантирует плотную посадку на провод.

- Не содержит галогенов.
- Тонкая конструкция гарантирует плотную посадку на провод.
- TMX 18 для крепления кабельными стяжками (ширина 3,6 мм).

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | TM, Гильза x 16.1 mm, Полиэтилен НП, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 9 - 15 mm |
| Номер для заказа | 1719860000 |
| Тип | TM 5/12 HF/HB |
| GTIN (EAN) | 4008190353216 |
| Кол. | 200 Шт. |

TM 5/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 18,4 мм | Глубина (дюймов) | 0,724 inch |
| Высота | 12 мм | Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
| Ширина | 16,1 мм | Ширина (в дюймах) | 0,634 inch |
| Масса нетто | 0,5 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------|
| Галогены | Нет | Наружный диаметр провода | 9 - 15 mm |
| Наружный диаметр провода, макс. | 15 мм | Наружный диаметр провода, мин. | 9 мм |
| Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 70 mm ² | Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 25 mm ² |
| Сечение соединительного провода | 25 - 70 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---------------|
| Вид печати | Чистый | Галогены | Нет |
| Класс пожаростойкости UL 94 | HB | Материал | Полиэтилен НП |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Транспорт, Производственное оборудование | Температурный диапазон вставки | -40...80 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Цветовой код | прозрачный | Ширина | 16,1 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|--------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

TM 5/12 HF/HB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Специальная печать



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | TM-I 12 MC SDR | Исполнение |
| Номер для заказа | 4008420000 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, по желанию |
| GTIN (EAN) | 4008190348991 | клиента |
| Кол. | 64 Шт. | |