

**EA-RING MS/M 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 16, Латунь никелированная
Номер для заказа	<a href="#">1736480000</a>
Тип	EA-RING MS/M 16
GTIN (EAN)	4008190963576
Кол.	20 Шт.

## EA-RING MS/M 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Высота	48,75 мм	Высота (в дюймах)	1,919 inch
Длина	48,75 мм	Длина (в дюймах)	1,919 inch
Масса нетто	7,05 g		

## Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение Ex e II, II 2 GD, EEx d II

## Общие данные

Внутренний диаметр D2	6,75 мм	Кабельные вводы	M 16
Материал	Латунь никелированная	Наружный диаметр	24,5 мм
Расстояние, внутренний размер B	30 мм	Резьба (наружная)	M 16
Толщина	1,5 мм	Ширина, наружный размер C	13 мм

## Классификации

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки

Каталог [Catalogues in PDF-format](#)  
Брошюры

**EA-RING MS/M 16**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

