

EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 40, Латунь никелированная
Заказ №	1736520000
Тип	EA-RING MS/M 40
GTIN (EAN)	4008190963637
Кол.	10 Шт.

EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	86,5 мм	Высота (в дюймах)	3,406 inch
Длина	86,5 мм	Длина (в дюймах)	3,406 inch
Масса нетто	21,1 g		

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
-------------	----------------------------

Общие данные

Внутренний диаметр D2	13,5 мм	Кабельные вводы	M 40
Материал	Латунь никелированная	Наружный диаметр	54 мм
Расстояние, внутренний размер B	44,5 мм	Резьба (наружная)	M 40
Толщина	1,5 мм	Ширина, наружный размер C	30 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

EA-RING MS/M 40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

