

SKMU M20 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, M 20, 6 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Номер для заказа	1736930000
Тип	SKMU M20 K SW
GTIN (EAN)	4008190956400
Кол.	100 Шт.

SKMU M20 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	6 мм	Высота (в дюймах)	0,236 inch
Масса нетто	1,8 g		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C... 100 °C
---------------------	------------------

Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	6 мм
Кабельные вводы	M 20	Класс пожаростойкости UL 94	HB
Материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Наружный диаметр	30,03 мм
Размер под ключ 1	26 мм	Резьба (внутренняя)	M 20
Резьба (наружная)	M 20	Силикон	Нет
Температурный диапазон, макс..	100 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Толщина	6 мм	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Сертификаты

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

SKMU M20 K SW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

