

SKMU M50 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 50, 5 mm, Латунь никелированная
Номер для заказа	1737040000
Тип	SKMU M50 MS
GTIN (EAN)	4008190956516
Кол.	25 Шт.

SKMU M50 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	5 мм	Высота (в дюймах)	0,197 inch
Масса нетто	6,64 g		

Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	5 мм
Кабельные вводы	M 50	Материал	Латунь никелированная
Наружный диаметр	62,37 мм	Размер под ключ 1	57 мм
Резьба (внутренняя)	M 50	Резьба (наружная)	M 50
Толщина	5 мм	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

SKMU M50 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

