

## THM MT30X 26/10 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

## Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировочные элементы для устройств, 10 x 26 mm, желтый
Номер для заказа	<a href="#">1751761687</a>
Тип	THM MT30X 26/10 GE
GTIN (EAN)	4032248001439
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	<a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>

## TNM MT30X 26/10 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	10 мм	Высота (в дюймах)	0,394 inch
Ширина	26 мм	Ширина (в дюймах)	1,024 inch
Масса нетто	490,2 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

## Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

## Общие данные

Галогены	Нет	
Исполнение	самоклеящийся, без содержания галогенов	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Клей	Акрилат	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию		
Количество на один рулон	10 000	
Материал	Полиэстер	
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	
Температурный диапазон вставки	-40... 150 °С	
Температурный диапазон, макс..	150 °С	
Температурный диапазон, мин.	-40 °С	
Цветовой код	желтый	
Ширина	26 мм	

## Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Загрузки


Технические данные [CAD data – STEP](#)  
Каталог [Catalogues in PDF-format](#)

**THM MT30X 26/10 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## THM MT30X 26/10 GE

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

## Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

## Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">405070000</a>	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	