

KLBUE 3-8 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

В силу наличия специальным монтажных опор в ассортимент продукции входят также зажимные седла для экранов кабелей, которые можно устанавливать на С-образные профили. Экран отводят от зажимных седел через монтажные опоры на С-образные профили — присоединяя его, таким образом, к РЕ (земле).

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Заказ №	1752681001
Тип	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
Кол.	10 Шт.

KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	26 мм	Глубина (дюймов)	1,024 inch
Высота	18 мм	Высота (в дюймах)	0,709 inch
Ширина	14,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,571 inch
Размеры крепежа, ширина	13,5 мм	Масса нетто	16,3 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность	Да
Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина	исполнение	

Общие сведения

Рейка	TS 27	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
-------	-------	-----------------------	-------------------------------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Рейка	TS 27
------------	--------------------------	-------	-------

Размеры

Шаг в мм (P)	14 мм
--------------	-------

Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серый
----------	-------	--------------	-------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	8 мм	Диаметр кабеля, мин.	3 мм
-----------------------	------	----------------------	------

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Тип	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Версия
Заказ №	1802690000	Монтажные рейки, Монтажная рейка, DIN EN 60715, Сталь
GTIN (EAN)	4032248257201	
Кол.	2 м	