

**KLBUE 3-8 CPF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

В силу наличия специальным монтажных опор в ассортимент продукции входят также зажимные седла для экранов кабелей, которые можно устанавливать на С-образные профили. Экран отводят от зажимных седел через монтажным опоры на С-образные профили — присоединяя его, таким образом, к РЕ (земле).

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Номер для заказа	<a href="#">1752681001</a>
Тип	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
Кол.	10 Шт.

## KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Глубина	26 мм	Глубина (дюймов)	1,024 inch
Высота	18 мм	Высота (в дюймах)	0,709 inch
Ширина	14,5 мм	Ширина (в дюймах)	0,571 inch
Размеры крепежа, ширина	13,5 мм	Масса нетто	16,3 g

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

## Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Да
Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина		

## Общие сведения

Рейка	TS 27	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
-------	-------	-----------------------	-------------------------------

## Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Рейка	TS 27
------------	--------------------------	-------	-------

## Размеры

Шаг в мм (P)	14 мм
--------------	-------

## Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серый
----------	-------	--------------	-------

## Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	8 мм	Диаметр кабеля, мин.	3 мм
-----------------------	------	----------------------	------

## Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

## Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## KLBUE 3-8 CPF

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Загрузки

Технические данные	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Beipackzettel_KLBUE.pdf</a> <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Каталог	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Брошюры	

## KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

## Основные данные для заказа

Тип	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Исполнение
Номер для заказа	<a href="#">1892690000</a>	Монтажные рейки, Монтажная рейка, DIN EN 60715, Сталь
GTIN (EAN)	4032248257201	
Кол.	2 м	