

KLBUE 15-32 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

В силу наличия специальным монтажных опор в ассортимент продукции входят также зажимные седла для экранов кабелей, которые можно устанавливать на С-образные профили. Экран отводят от зажимных седел через монтажные опоры на С-образные профили — присоединяя его, таким образом, к РЕ (земле).

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоединения экрана, Сталь
Заказ №	1752711001
Тип	KLBUE 15-32 CPF
GTIN (EAN)	4032248044443
Кол.	10 Шт.

KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	64 мм	Глубина (дюймов)	2,52 inch
Высота	32 мм	Высота (в дюймах)	1,26 inch
Ширина	33,5 мм	Ширина (в дюймах)	1,319 inch
Масса нетто	84,5 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C
----------------------	----------------

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Да
Указание по установке	Непосредственный монтаж		

Общие сведения

Рейка	TS 27	Указание по установке	Непосредственный монтаж
-------	-------	-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Рейка	TS 27
------------	--------------------------	-------	-------

Размеры

Шаг в мм (P)	36 мм
--------------	-------

Характеристики материала

Материал	Сталь	Цветовой код	серый
----------	-------	--------------	-------

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Диаметр кабеля, макс.	32 мм	Диаметр кабеля, мин.	15 мм
-----------------------	-------	----------------------	-------

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20
ECLASS 14.0	27-25-01-20		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Дата создания 29 августа 2024 г. 9:20:12 CEST

Статус каталога 17.08.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

KLBUE 15-32 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Сталь



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Тип	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Версия
Заказ №	1802690000	Монтажные рейки, Монтажная рейка, DIN EN 60715, Сталь
GTIN (EAN)	4032248257201	
Кол.	2 м	