

THM MT30X 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

Основные данные для заказа

Исполнение	THM, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 20 mm, желтый
Номер для заказа	1753241687
Тип	THM MT30X 20/8 GE
GTIN (EAN)	4032248008476
Кол.	1 Шт.
совместимый принтер	2599430000 2599440000

TNM MT30X 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	0,08 мм	Глубина (дюймов)	0,003 inch
Высота	8 мм	Высота (в дюймах)	0,315 inch
Ширина	20 мм	Ширина (в дюймах)	0,787 inch
Масса нетто	349 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Галогены	Нет	
Исполнение	самоклеящийся, без содержания галогенов	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Клей	Акрилат	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Количество маркировочных элементов 1 Этикетки на катушке = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию		
Количество на один рулон	10 000	
Материал	Полиэстер	
Метод выполнения печати	Метод термопереноса	
Температурный диапазон вставки	-40... 150 °С	
Температурный диапазон, макс..	150 °С	
Температурный диапазон, мин.	-40 °С	
Цветовой код	желтый	
Ширина	20 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

THM MT30X 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



ТНМ МТ30Х 20/8 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Исполнение
Номер для заказа	405070000	Красящая лента
GTIN (EAN)	4050118390049	
Кол.	1 Шт.	