

WKM 8/20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Безгалогенный прозрачный карман для WKM обеспечивает отличную защиту от внешних воздействий. Благодаря прочной фиксации с помощью кабельных стяжек подходит для проводов практически любого сечения.

Предварительно напечатанные шильдики просто вставляются в держатель WKM и фиксируются зажимом. Система маркировки кабелей WKM – правильное решение для максимальной эффективности маркировки на месте.

Преимущества использования маркировки кабелей WKM

- Бумажные и полиэфирные шильдики могут быть напечатаны индивидуально, с помощью обычных офисных принтеров
- Прочная конструкция в сочетании с шильдиками ELS MultiCard гарантирует максимальную защиту от воздействий окружающей среды

Основные данные для заказа

Исполнение	WKM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm, Маркировка для проводов и кабелей, прозрачный
Номер для заказа	1753490000
Тип	WKM 8/20
GTIN (EAN)	4032248010615
Кол.	50 Шт.

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	3,5 мм	Глубина (дюймов)	0,138 inch
Высота	20 мм	Высота (в дюймах)	0,787 inch
Ширина	8 мм	Ширина (в дюймах)	0,315 inch
Масса нетто	0,457 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Наружный диаметр провода	7 - 115 мм	Наружный диаметр провода, макс.	115 мм
Наружный диаметр провода, мин.	7 мм	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	150 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm ²	Сечение соединительного провода	16 - 150 mm ²

Общие данные

Вид печати	Чистый
Класс пожаростойкости UL 94	HB
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Маркировка проводов и кабелей на комбинацию	
Материал	Полипропилен
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Установка / Изготовитель	Маркировка для проводов и кабелей
Цветовой код	прозрачный
Ширина	8 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Важное примечание

Сведения об изделии Для кабельных стяжек шириной до 7,7 мм

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format

Дата создания 3 июня 2024 г. 10:17:23 CEST

Статус каталога 18.05.2024 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Пример использования



WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары


Вставные шильдики ESO



Основные данные для заказа

Тип	ESO 8/20 DIN A4 WS	Исполнение
Номер для заказа	4019890000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 20 x 7
GTIN (EAN)	4032248556892	мм, белый
Кол.	10 Шт.	
Тип	ESO 8/20 P DIN A4 GE	Исполнение
Номер для заказа	4019880000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 20 x 7
GTIN (EAN)	4032248556878	мм, желтый
Кол.	10 Шт.	
Тип	ESO 8/20 P DIN A4 WS	Исполнение
Номер для заказа	4019870000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 20 x 7
GTIN (EAN)	4032248556861	мм, белый
Кол.	10 Шт.	
Тип	ESO 8/20 DIN A4 GE	Исполнение
Номер для заказа	4019900000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 20 x 7
GTIN (EAN)	4032248556908	мм, желтый
Кол.	10 Шт.	

ELS 8/20



ELS

ELS представляют собой специальные неклеящиеся вставные этикетки для кабельных маркировочных элементов WKM или для групповых держателей этикеток. Матовый тонкий, но в то же время устойчивый к разрыву полиэстер обеспечивает высокое качество маркировки и превосходную четкость. В сочетании с водоотталкивающими держателями WKM это решение гарантирует исключительно долговечную идентификацию кабелей даже в жестких условиях эксплуатации.

Основные данные для заказа

Тип	ELS 8/20 MM GE	Исполнение
Номер для заказа	4005240000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 20 x 8 мм, желтый
GTIN (EAN)	4050118390032	
Кол.	3 000 Шт.	

WKM 8/20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Тип	ELS 8/20 MM WS	Исполнение
Номер для заказа	4005180000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 20 x 8 mm, белый
GTIN (EAN)	4050118389968	
Кол.	3 000 Шт.	

Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Исполнение
Номер для заказа	4736181696	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985967	Цветовой код: бирюзовый, втычной
Кол.	200 Шт.	
Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Исполнение
Номер для заказа	4736181687	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248208265	Цветовой код: желтый, втычной
Кол.	200 Шт.	
Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	4736181044	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной
Кол.	200 Шт.	