

**VP M40 K54****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

|                  |  |
|------------------|--|
| Исполнение       | VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, M 40, 13 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Номер для заказа | <a href="#">1776950000</a>   |
| Тип              | VP M40 K54   |
| GTIN (EAN)       | 4032248156399  |
| Кол.             | 25 Шт.   |

## VP M40 K54

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

|                       |       |                      |            |
|-----------------------|-------|----------------------|------------|
| Высота                | 5 мм  | Высота (в дюймах)    | 0,197 inch |
| Длина                 | 7 мм  | Длина (в дюймах)     | 0,276 inch |
| Диаметр               | 40 мм | Толщина стенок, мин. | 0,5 мм     |
| Толщина стенок, макс. | 12 мм | Масса нетто          | 10,16 g    |

## Температуры

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...100 °C |
|---------------------|-----------------|

## Общие данные

|                                |                           |                              |        |
|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------|
| Вид защиты                     | IP54                      | Вид защиты с GWDR            | IP65   |
| Галогены                       | Нет                       | Диаметр головки              | 46 мм  |
| Диаметр уплотнительного кольца | 40 мм                     | Длина резьбы                 | 13 мм  |
| Кабельные вводы                | Метрический               | Класс пожаростойкости UL 94  | V-2    |
| Материал                       | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) | Резьба (наружная)            | M 40   |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C                    | Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Шаг резьбы                     | 1,5 мм                    |                              |        |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000451    | ETIM 7.0    | EC000451    |
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-44-25 | ECLASS 9.1  | 27-14-44-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-25 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-25 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-05 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-05 |

## Экологическое соответствие изделия

|            |   |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки


|                    |  |
|--------------------|--|
| Технические данные | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Каталог            | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
| Брошюры            |  |

**VP M40 K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## VP M40 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | GWDR M40-PO                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4737970000</a> | GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN)       | 4032248158232              | кольцо, М 40, Полиэтилен                                     |
| Кол.             | 50 Шт.                     |  |

## Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|                  |                            |  |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип              | GWDR M40-NP                | Исполнение   |
| Номер для заказа | <a href="#">4736270000</a> | GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN)       | 4008190956066              | кольцо, М 40, Неопрен                                    |
| Кол.             | 20 Шт.                     |  |

## VP M40 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

## Основные данные для заказа

|                  |                             |   |
|------------------|-----------------------------|---|
| Тип              | SKMU M40 - K GR             | Исполнение  |
| Номер для заказа | <a href="#">40322490000</a> | SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, M 40, 7 mm, |
| GTIN (EAN)       | 4032248130238               | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)                                 |
| Кол.             | 50 Шт.                      |   |