

SKMU EMV M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Исполнение	SKMU MS EMV (латунная контргайка — EMC), Контргайка, М 12, 3.6 mm, Латунь никелированная
Номер для заказа	1777610000
Тип	SKMU EMV M12
GTIN (EAN)	4032248157884
Кол.	100 Шт.

SKMU EMV M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	4,7 мм	Высота (в дюймах)	0,185 inch
Масса нетто	1,41 g		

Общие данные

Галогены	Нет	Длина резьбы	3,6 мм
Кабельные вводы	M 12	Материал	Латунь никелированная
Наружный диаметр	16,17 мм	Размер под ключ 1	15 мм
Резьба (внутренняя)	M 12 x 1,5	Резьба (наружная)	M 12
Шаг резьбы	1,5 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-05	ECLASS 13.0	27-14-08-05

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

SKMU EMV M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

