

GWDR M12-PO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Подобно иллюстрации**

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, М 12, Полиэтилен
Заказ №	1777920000
Тип	GWDR M12-PO
GTIN (EAN)	4032248158188
Кол.	50 Шт.

GWDR M12-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	2 мм	Высота (в дюймах)	0,079 inch
Масса нетто	0,2 g		

Температуры

Рабочая температура	-30 °C...90 °C
---------------------	----------------

Общие данные

Внутренний диаметр D2	12 мм	Диаметр уплотнительного кольца	16 мм
Кабельные вводы	M 12	Количество жил	1
Материал	Полиэтилен	Наружный диаметр	16 мм
Резьба (внутренняя)	M 12 x 1,5	Резьба (наружная)	M 12
Силикон	Да	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Толщина	2 мм
Уплотнение	Полиэтилен ВП	Шаг резьбы	1,5 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ECLASS 9.0	27-43-03-19	ECLASS 9.1	27-14-44-90
ECLASS 10.0	27-43-03-19	ECLASS 11.0	27-43-03-19
ECLASS 12.0	27-43-03-19	ECLASS 13.0	27-43-03-19

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	

GWDR M12-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

