

VGM50-MS54 ZE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 50, 9 mm, OD min. 29 - OD max. 39 mm, IP65, Латунь никелированная |
| Номер для заказа | 1778520000 |
| Тип | VGM50-MS54 ZE |
| GTIN (EAN) | 4032248161539 |
| Кол. | 5 Шт. |

VGM50-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Высота | 43 мм | Высота (в дюймах) | 1,693 inch |
| Длина | 52 мм | Длина (в дюймах) | 2,047 inch |
| Масса нетто | 356,8 g | | |

Температуры

| | |
|---------------------|----------------|
| Рабочая температура | -20 °C...80 °C |
|---------------------|----------------|

Общие данные

| | | | |
|--|-------------------|---|-----------------------|
| Вид защиты | IP54 | Вид защиты с GWDR | IP65 |
| Галогены | Нет | Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, макс. | 43 мм |
| Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, мин. | 31 мм | Длина резьбы | 9 мм |
| Кабельные вводы | Метрический, M 50 | Материал | Латунь никелированная |
| Момент затяжки заглушки, макс. | 13,33 Nm | Момент затяжки макс., мин. | 13,33 Nm |
| Момент затяжки переходника, макс. | 20 Nm | Момент затяжки переходника, мин. | 20 Nm |
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 39 мм | Наружный диаметр кабеля, мин. | 29 мм |
| Размер под ключ | 57 мм | Размер под ключ 1 | 62 мм |
| Размер под ключ 2 | 57 мм | Резьба (наружная) | M 50 |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | Температурный диапазон, мин. | -20 °C |
| Уплотнение | NBR | Уплотненная вставка | NBR |
| Шаг резьбы | 1,5 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000441 | ETIM 7.0 | EC000441 |
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
| Брошюры | |

VGM50-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | GWDR M50-NP | Исполнение |
| Номер для заказа | 1736280000 | GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4008190956073 | кольцо, М 50, Неопрен |
| Кол. | 20 Шт. | |

Нейлоновая плоская прокладка – KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | KSWN M50 | Исполнение |
| Номер для заказа | 0890660000 | KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо, |
| GTIN (EAN) | 4032248850105 | М 50, Нейлон 6 |
| Кол. | 25 Шт. | |

VGM50-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип | SKMU M50 MS SC | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248976102 | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 50, 5 мм, Латунь |
| GTIN (EAN) | 4032248976102 | |
| Кол. | 5 Шт. | |

Плоская прокладка из вулканизированного волокна – KSWF



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|--|
| Тип | KSWF M50 | Исполнение |
| Номер для заказа | 4032248838646 | KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно), |
| GTIN (EAN) | 4032248838646 | Уплотнительное кольцо, М 50, Вулканизированная фибра |
| Кол. | 25 Шт. | |

VGM50-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | SKMU M50 MS | Исполнение |
| Номер для заказа | 1737040000 | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 50, 5 мм, Латунь |
| GTIN (EAN) | 4008190956516 | никелированная |
| Кол. | 25 Шт. | |

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|--|
| Тип | GWDR M50-PO | Исполнение |
| Номер для заказа | 1737980000 | GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248158249 | кольцо, М 50, Полиэтилен |
| Кол. | 50 Шт. | |