

WSH 26 MT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Сборные шины позволяют подключать большое количество кабелей на небольшой площади. Кроме того, возможна интеграция в наши клеммные блоки для установки в зданиях; наши сборные шины всегда можно использовать для крепления экрана кабеля.

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Металл
Заказ №	1789750000
Тип	WSH 26 MT
GTIN (EAN)	40322482 13603
Кол.	10 Шт.

WSH 26 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	134 мм	Глубина (дюймов)	5,276 inch
Высота	32,8 мм	Высота (в дюймах)	1,291 inch
Ширина	14,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,583 inch
Масса нетто	52,5 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, макс.	85 °C
----------------------	----------------	---	-------

Дополнительные технические данные

Вид монтажа	привинченный	Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет
-------------	--------------	--	-----

Общие сведения

Количество полюсов	1
--------------------	---

Характеристики материала

Материал	Металл	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	None		

Классификации

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07
ECLASS 14.0	27-40-06-07		

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Пользовательская документация	StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format