

TM 203/12 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Наш исчерпывающий ассортимент гильзовых держателей TM подходит для универсального применения. Широкий диапазон охвата: от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Ассортимент представлен напечатанными вставными шильдиками с максимальной защитой от внешних воздействий. Гильзовые держатели TM обеспечивают гибкость установки.

- Оптимальная защита для напечатанных вставных шильдиков.
- Широкий спектр применения для проводов и кабелей.
- Один тип шильдиков для любого сечения.
- TMX 30 для крепления кабельными стяжками (ширина 4,6 мм).

Основные данные для заказа

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | TM, Гильза x 5 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 4 - 6 mm |
| Номер для заказа | 1798510000 |
| Тип | TM 203/12 V0 |
| GTIN (EAN) | 4032248243167 |
| Кол. | 500 Шт. |

TM 203/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина | 5 мм | Глубина (дюймов) | 0,197 inch |
| Высота | 12 мм | Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
| Ширина | 5 мм | Ширина (в дюймах) | 0,197 inch |
| Масса нетто | 0,418 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|---------------------|---|--------------------------|
| Наружный диаметр провода | 4 - 6 mm | Наружный диаметр провода, макс. | 6 мм |
| Наружный диаметр провода, мин. | 4 мм | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2,5 mm ² | Сечение соединительного провода | 2.5 - 10 mm ² |

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|-------------|--|--|
| Вид печати | Чистый | Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
| Материал | ПВХ | Рекомендованные отрасли промышленности | Транспорт, Производственное оборудование |
| Температурный диапазон вставки | -40...80 °C | Температурный диапазон, макс.. | 80 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Цветовой код | прозрачный |
| Ширина | 5 мм | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001530 | ETIM 7.0 | EC001530 |
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|-----------------------------------|--|
| Технические данные | CAD data – STEP |
| Технические данные | Zuken E3.S |
| Уведомление об изменении продукта | PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN |
| Каталог | Catalogues in PDF-format |

TM 203/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|----------------------------|---|
| Тип | TM-I 12 MC NE GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 4718411687 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, желтый |
| GTIN (EAN) | 4008190348984 | |
| Кол. | 320 Шт. | |
| Тип | TM-I 12 MC NE RT | Исполнение |
| Номер для заказа | 4718411686 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, красный |
| GTIN (EAN) | 4008190397463 | |
| Кол. | 320 Шт. | |
| Тип | TM-I 12 MC NE GN | Исполнение |
| Номер для заказа | 4718411688 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, зеленый |
| GTIN (EAN) | 4008190398682 | |
| Кол. | 320 Шт. | |
| Тип | TM-I 12 MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 4718411044 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, белый |
| GTIN (EAN) | 4008190348977 | |
| Кол. | 320 Шт. | |

Дата создания 3 июня 2024 г. 12:53:31 CEST

TM 203/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

| | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип | TM-I 12 MC NE BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 4008190397456 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, синий |
| GTIN (EAN) | 4008190397456 | |
| Кол. | 320 шт. | |

Neutral



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------------|-------------------------------|---|
| Тип | TM-I 12/18 MC NE BL | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118225006 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 30 x 4 mm, синий |
| GTIN (EAN) | 4050118225006 | |
| Кол. | 240 шт. | |
| Тип | TM-I 12/18 MC NE RT | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118224931 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 30 x 4 mm, красный |
| GTIN (EAN) | 4050118224931 | |
| Кол. | 240 шт. | |

TM 203/12 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

| | | |
|------------------|---------------------------------|---|
| Тип | TM-I 12/18 MC NE WS | Исполнение |
| Номер для заказа | 405011821150000 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 30 x 4 mm, белый |
| GTIN (EAN) | 4050118126785 | |
| Кол. | 240 шт. | |
| Тип | TM-I 12/18 MC NE GE | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118210835 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 30 x 4 mm, желтый |
| GTIN (EAN) | 4050118210835 | |
| Кол. | 240 шт. | |
| Тип | TM-I 12/18 MC NE GN | Исполнение |
| Номер для заказа | 4050118224870 | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 30 x 4 mm, зеленый |
| GTIN (EAN) | 4050118224870 | |
| Кол. | 240 шт. | |