

**TM 203/12 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Наш исчерпывающий ассортимент гильзовых держателей TM подходит для универсального применения. Широкий диапазон охвата: от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Ассортимент представлен напечатанными вставными шильдиками с максимальной защитой от внешних воздействий. Гильзовые держатели TM обеспечивают гибкость установки.

- Оптимальная защита для напечатанных вставных шильдиков.
- Широкий спектр применения для проводов и кабелей.
- Один тип шильдиков для любого сечения.
- TMX 30 для крепления кабельными стяжками (ширина 4,6 мм).

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | TM, Гильза x 5 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 4 - 6 mm |
| Заказ №    | <a href="#">1798510000</a>   |
| Тип        | TM 203/12 V0   |
| GTIN (EAN) | 4032248243167  |
| Кол.       | 500 Шт.  |

TM 203/12 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

## Размеры и массы

|             |         |                   |            |
|-------------|---------|-------------------|------------|
| Глубина     | 5 мм    | Глубина (дюймов)  | 0,197 inch |
| Высота      | 12 мм   | Высота (в дюймах) | 0,472 inch |
| Ширина      | 5 мм    | Ширина (в дюймах) | 0,197 inch |
| Масса нетто | 0,418 g |                   |            |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|  |                     |   |                          |
|--|---------------------|---|--------------------------|
| Наружный диаметр провода                         | 4 - 6 mm            | Наружный диаметр провода, макс.                   | 6 mm                     |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 4 mm                | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 10 mm <sup>2</sup>       |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 2,5 mm <sup>2</sup> | Сечение соединительного провода                   | 2,5 - 10 mm <sup>2</sup> |

## Общие данные

|                                |             |  |  |
|--------------------------------|-------------|--|--|
| Вид печати                     | Чистый      | Класс пожаростойкости UL 94            | V-0                                      |
| Материал                       | PBX         | Рекомендованные отрасли промышленности | Транспорт, Производственное оборудование |
| Температурный диапазон вставки | -40...80 °C | Температурный диапазон, макс..         | 80 °C                                    |
| Температурный диапазон, мин.   | -40 °C      | Цветовой код                           | прозрачный                               |
| Ширина                         | 5 мм        |  |  |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001530    | ETIM 7.0    | EC001530    |
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-04-01 | ECLASS 9.1  | 27-40-04-01 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |             |             |

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | No SVHC above 0.1 wt%        |

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Загрузки

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Технические данные                | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Уведомление об изменении продукта | <a href="#">PCN Transparent Sleeves_DE</a><br><a href="#">PCN Transparent Sleeves_EN</a> |
| Каталог                           | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |

## TM 203/12 V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

## Чистый



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдики для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдики обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдики обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | TM-I 12 MC NE BL           | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1718411693</a> | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, синий   |
| GTIN (EAN) | 4008190397456              |   |
| Кол.       | 320 Шт.                    |   |
| Тип        | TM-I 12 MC NE RT           | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1718411686</a> | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, красный |
| GTIN (EAN) | 4008190397463              |   |
| Кол.       | 320 Шт.                    |   |
| Тип        | TM-I 12 MC NE GE           | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1718411687</a> | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, желтый  |
| GTIN (EAN) | 4008190348984              |   |
| Кол.       | 320 Шт.                    |   |
| Тип        | TM-I 12 MC NE GN           | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1718411688</a> | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, зеленый |
| GTIN (EAN) | 4008190398682              |   |
| Кол.       | 320 Шт.                    |   |

Дата создания 7 ноября 2024 г. 0:51:12 CET

## TM 203/12 V0

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | TM-I 12 MC NE WS           | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1718411044</a> | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 12 x 4 mm, белый |
| GTIN (EAN) | 4008190348977              |   |
| Кол.       | 320 шт.                    |   |

## Neutral



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T.

**Для заказной печати:** Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | TM-I 12/18 MC NE GE        | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1409630000</a> | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 30 x 4 mm, желтый |
| GTIN (EAN) | 4050118210835              |  |
| Кол.       | 240 шт.                    |  |

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | TM-I 12/18 MC NE BL        | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1421160000</a> | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 30 x 4 mm, синий |
| GTIN (EAN) | 4050118225006              |   |
| Кол.       | 240 шт.                    |   |

**TM 203/12 V0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Аксессуары**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | TM-I 12/18 MC NE WS        | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1323730000</a> | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 30 x 4 mm, белый   |
| GTIN (EAN) | 4050118126785              |   |
| Кол.       | 240 шт.                    |   |
| Тип        | TM-I 12/18 MC NE RT        | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1421170000</a> | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 30 x 4 mm, красный |
| GTIN (EAN) | 4050118224931              |   |
| Кол.       | 240 шт.                    |   |
| Тип        | TM-I 12/18 MC NE GN        | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1421150000</a> | TM-I, Вставные маркировочные элементы, 30 x 4 mm, зеленый |
| GTIN (EAN) | 4050118224870              |   |
| Кол.       | 240 шт.                    |   |