

TM 204/15 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Наш исчерпывающий ассортимент гильзовых держателей TM подходит для универсального применения. Широкий диапазон охвата: от тонких проводов до кабелей с большим наружным диаметром. Ассортимент представлен напечатанными вставными шильдиками с максимальной защитой от внешних воздействий. Гильзовые держатели TM обеспечивают гибкость установки.

- Оптимальная защита для напечатанных вставных шильдиков.
- Широкий спектр применения для проводов и кабелей.
- Один тип шильдиков для любого сечения.
- TMX 30 для крепления кабельными стяжками (ширина 4,6 мм).

Основные данные для заказа

Исполнение	TM, Гильза x 14 mm, ПВХ, Цветовой код: прозрачный, Наружный диаметр провода: 6 - 10 mm
Номер для заказа	1806240000
Тип	TM 204/15 V0
GTIN (EAN)	4032248275755
Кол.	500 Шт.

TM 204/15 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	14 мм	Глубина (дюймов)	0,551 inch
Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Ширина	14 мм	Ширина (в дюймах)	0,551 inch
Масса нетто	0,616 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Наружный диаметр провода	6 - 10 mm	Наружный диаметр провода, макс.	10 mm
Наружный диаметр провода, мин.	6 mm	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	16 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	6 mm ²	Сечение соединительного провода	6 - 16 mm ²

Общие данные

Вид печати	Чистый	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Материал	ПВХ	Рекомендованные отрасли промышленности	Транспорт, Производственное оборудование
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	прозрачный
Ширина	14 мм		

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC /

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

Технические данные	CAD data – STEP
Технические данные	Zuken E3.S
Уведомление об изменении продукта	PCN Transparent Sleeves_DE PCN Transparent Sleeves_EN
Каталог	Catalogues in PDF-format

TM 204/15 V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагаются различные варианты длины шильдиков для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.

Специальная форма TM-I облегчает сборку и гарантирует надежное крепление. Совместимость с целым рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard шильдики можно быстро и удобно распечатывать с помощью принтеров PrintJet CONNECT или плоттера, либо заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки шильдиков обеспечивает универсальность использования.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	TM-I 15 MC NE SI	Исполнение
Номер для заказа	4489981697	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 15 x 4 mm, серебряный
GTIN (EAN)	4008190137410	
Кол.	400 Шт.	
Тип	TM-I 15 MC NE BL	Исполнение
Номер для заказа	4489981693	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 15 x 4 mm, синий
GTIN (EAN)	4008190367831	
Кол.	400 Шт.	
Тип	TM-I 15 MC NE VI	Исполнение
Номер для заказа	4487870000	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 15 x 4 mm, фиолетовый
GTIN (EAN)	4050118231847	
Кол.	400 Шт.	
Тип	TM-I 15 MC NE GN	Исполнение
Номер для заказа	4489981688	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 15 x 4 mm, зеленый
GTIN (EAN)	4008190398705	
Кол.	400 Шт.	

Дата создания 2 июля 2024 г. 18:30:55 CEST

TM 204/15 V0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Аксессуары**

Тип	TM-I 15 MC NE RT	Исполнение
Номер для заказа	4009981686	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 15 x 4 mm, красный
GTIN (EAN)	4008190367824	
Кол.	400 шт.	
Тип	TM-I 15 MC NE WS	Исполнение
Номер для заказа	4009981044	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 15 x 4 mm, белый
GTIN (EAN)	4008190914783	
Кол.	400 шт.	
Тип	TM-I 15 MC NE GE	Исполнение
Номер для заказа	4009981687	TM-I, Вставные маркировочные элементы, 15 x 4 mm, желтый
GTIN (EAN)	4008190914776	
Кол.	400 шт.	