

KSW 2.5 EL WS 50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Маркировочные полосы KSW используются для идентификации многоконтактных вставных разъемов печатных плат. Пользователи могут печатать их произвольно, не ограничиваясь определенным шагом.

- Стойкая к размазыванию печать.
- Ширина полос 2,5 и 4 мм.
- Просто наклейте — и готово.
- Оптимальная адгезия
- Материал без содержания ПВХ.

Основные данные для заказа

Исполнение	KSW, Маркировка клеммы, 2.5 x , Шаг в мм (P): 2.50 Weidmueller, белый
Номер для заказа	1812660000
Тип	KSW 2.5 EL WS 50M
GTIN (EAN)	4032248296064
Кол.	50 м

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	2,5 мм	Высота (в дюймах)	0,098 inch
Длина	50 000 мм	Длина (в дюймах)	1 968,5 inch
Масса нетто	15,827 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	150 °C
--------------------------------	--------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Вид печати	Чистый	Галогены	Нет
Длина	50 000 мм	Клей	Акрилат
Количество на лист	20	Материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Напечатанные символы	без	Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально
Печать	Нейтральный	Температурный диапазон вставки	150 °C
Температурный диапазон, макс..	150 °C	Установка / Изготовитель	Weidmueller
Цветовой код	белый		

Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

KSW 2.5 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

