

KSW 4.0 EL WS 50M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Маркировочные полосы KSW используются для идентификации многоконтактных вставных разъемов печатных плат. Пользователи могут печатать их произвольно, не ограничиваясь определенным шагом.

- Стойкая к размазыванию печать.
- Ширина полос 2,5 и 4 мм.
- Просто наклейте — и готово.
- Оптимальная адгезия
- Материал без содержания ПВХ.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | KSW, Маркировка клеммы, 4 х , Шаг в мм (P): 4.00 Weidmueller, белый |
| Заказ № | 1812670000 |
| Тип | KSW 4.0 EL WS 50M |
| GTIN (EAN) | 4032248296071 |
| Кол. | 50 м |

KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|-----------|-------------------|--------------|
| Высота | 4 мм | Высота (в дюймах) | 0,157 inch |
| Длина | 50 000 мм | Длина (в дюймах) | 1 968,5 inch |
| Масса нетто | 18,3 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

| | | | |
|---|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Вид печати | Чистый | Галогены | Нет |
| Длина | 50 000 мм | Исполнение | самоклеющийся |
| Клей | Акрилат | Количество на лист | 20 |
| Материал | Полиэстер, не содержащий ПВХ | Напечатанные символы | без |
| Ориентация печатных символов | горизонтально и вертикально | Печать | Нейтральный |
| Температурный диапазон вставки | -40...150 °C | Температурный диапазон, макс.. | 150 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Установка / Изготовитель | Weidmueller |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 9 | Цветовой код | белый |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000761 | ETIM 7.0 | EC000761 |
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-37 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-37 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-01 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-01 |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| REACH SVHC | / |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Загрузки

| | |
|---------|--|
| Каталог | Catalogues in PDF-format |
|---------|--|

KSW 4.0 EL WS 50M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

