

ZVLA RC ZPS2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Соединительная муфта позволяет использовать систему соединителей WeiCoS без базовой клеммы. Систему можно использовать в плавающем или стационарном исполнении для соединения двух проводов.

Основные данные для заказа

Исполнение	Z-серия, Клемма со встроенным разъемом, желтый, 8.8 mm
Номер для заказа	1866260000
Тип	ZVLA RC ZPS2.5
GTIN (EAN)	4032248524754
Кол.	20 Шт.

ZVLA RC ZPS2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Глубина	26,2 мм	Глубина (дюймов)	1,031 inch
Высота	73,8 мм	Высота (в дюймах)	2,906 inch
Ширина	8,8 мм	Ширина (в дюймах)	0,346 inch
Масса нетто	4 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура при длительном использовании, мин.	-50
Температура при длительном использовании, макс.	100		

Параметры системы

Исполнение	Промежуточная деталь
------------	----------------------

Характеристики материала

Материал	PA 66 GF 30	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	HB		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Вид соединения	Втычное соединение
----------------	--------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC	/
------------	---

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	DNVGL certificate
Технические данные	CAD data – STEP
Пользовательская документация	Beipackzettel_ZPS.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Каталог	Catalogues in PDF-format
Брошюры	