

CC 15/27 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Универсальное крепление
- Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
- Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеющимся способом)
- Или самоклеящиеся шильдики

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 27 mm, Держатель CC-H 15/27, по желанию клиента
Заказ №	1876630000
Тип	CC 15/27 MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467143
Кол.	16 Шт.
совместимый принтер	2715590000 2438520000 2438510000

CC 15/27 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1 мм	Глубина (дюймов)	0,039 inch
Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Ширина	27 мм	Ширина (в дюймах)	1,063 inch
Масса нетто	1,688 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Галогены	Нет
Класс пожаростойкости UL 94	V-2
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки MultiCard
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию	
Материал	Полиамид 66
Метод выполнения печати	MC-Laser
Напечатанные символы	На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Установка / Изготовитель	Держатель CC-H 15/27
Цвет печати	черный
Цветовой код	по желанию клиента
Ширина	27 мм

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

CC 15/27 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CC 15/27 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	CC-RAIL 1000	Версия
Заказ №	1790150000	ClipCard, Аксессуар, 1000 x 17 mm, Самоклеющийся, черный
GTIN (EAN)	4032248213610	
Кол.	1 Шт.	
Тип	STR CC 15/27 TRANSPARENT	Версия
Заказ №	1888290000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 27 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248494163	
Кол.	80 Шт.	
Тип	CC-RAIL TRANSPARENT 1000	Версия
Заказ №	1790160000	ClipCard, Крышка, 1000 x 19 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248213627	
Кол.	1 Шт.	
Тип	CC-H 15/27	Версия
Заказ №	1790410000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 27 mm, черный
GTIN (EAN)	4032248215201	
Кол.	45 Шт.	
Тип	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Версия
Заказ №	1880810000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 27 mm, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248480890	
Кол.	10 Шт.	