

CC 15/27 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Маркировочные элементы для устройств ClipCard формата MultiCard используются для обозначения электроустановок и коммутационных систем, предлагая интересную альтернативу гравировке. Благодаря проверенному формату MultiCard маркировку можно выполнять с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Универсальное крепление
- Держатель (крепление винтами или кабельными стяжками)
- Рейка для шильдиков (крепление винтами или самоклеющимся способом)
- Или самоклеящиеся шильдики

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Маркировочные элементы для устройств, 15 x 27 mm, по желанию клиента
Заказ №	1876750000
Тип	CC 15/27 K MC SDR
GTIN (EAN)	4032248467297
Кол.	16 Шт.
совместимый принтер	2715590000 2438520000 2438510000

CC 15/27 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	1 мм	Глубина (дюймов)	0,039 inch
Высота	15 мм	Высота (в дюймах)	0,591 inch
Ширина	27 мм	Ширина (в дюймах)	1,063 inch
Масса нетто	1,06 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...60 °C
--------------------------------	-------------

Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

Общие данные

Галогены	Нет	
Исполнение	самоклеящийся	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Клей	Клейкая лента, двусторонняя	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств на комбинацию		
Материал	Полиамид 66	
Метод выполнения печати	MC-Laser	
Напечатанные символы	На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO)	
Температурный диапазон вставки	-40...60 °C	
Температурный диапазон, макс..	60 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цвет печати	черный	
Цветовой код	по желанию клиента	
Ширина	27 мм	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Каталог	Catalogues in PDF-format
---------	--

CC 15/27 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



CC 15/27 K MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Аксессуар



Основные данные для заказа

Тип	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Версия
Заказ №	1880810000	ClipCard, Аксессуар, 15 x 27 мм, прозрачный
GTIN (EAN)	4032248480890	
Кол.	10 Шт.	